



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	137 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.494 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	38 mm
旋转半径	87 mm
转向干涉	174 mm
圆顶直径	52 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	18 mm
螺栓长度	62 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2

技术图纸

