PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	81 mm
Samlet bredde	54 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	62 mm
Udfaldsdiameter	124 mm
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920XOI075B10-11x20 DOM20

EAN 4031582355208

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

