

# KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Kappa load |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 660 kg     |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 550 kg     |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 1100 kg    |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 60 °C      |
| Hauteur                         | 170 mm     |
| Largeur totale                  | 110 mm     |
| Poids                           | 5.41 kg    |

## CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 48 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 112.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 225 mm   |
| Lubrification nipple    | 1        |
| Diamètre du dôme        | 111 mm   |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 135 mm |
| Largeur de la platine                      | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

# KAPPA LOAD

9650FTP125P63 CL67

EAN 4031582348712

Numéro de commande 00838859

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

