

PURETECH

PIR 200X50-Ø20

EAN 4031582320381

订单号 00050619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 20 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Puretech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 205 kg |
| 静态载重 | 410 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总重量 | 1.538 kg |

PURETECH

PIR 200X50-Ø20

EAN 4031582320381
订单号 00050619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

