INFORMACIÓ DE PRODUCTE

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila care
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	188 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	1,1 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	120 mm
Sterferencia de giro	240 mm
Dome Dictel	60 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm
Posició Pern	19 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA CARE

2474XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358087

Número de comanda 00061256

Plànols del producte

