

# OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270

Número de comanda 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	6500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	3200 kg
Tracidad de carga estàtica	9750 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	275 mm
Àmplia general	189 mm
Pes total	19,435 kg

## RODA

Material corporal	Poliàmida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Color	Revestiment transparent
Desplaçament	60 mm
Scio de giro	166 mm
Sterferencia de giro	332 mm
	✓
Dome Dictel	160 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	200 mm
Placa ampla	160 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	160 mm
Placa de diàmetre	15 mm

# OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270

Número de comanda 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

