

# ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	200 kg
Portata statica	400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	235 mm
Peso complessivo	2,722 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	166 mm
Ingombro di piroettamento	332 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

# ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

