

# TIGE FILETÉE

A520UJI050L51-8

EAN 4031582431872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée                      |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 54 mm                             |
| Poids                           | 0,075 kg                          |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 50 mm                       |
| Largeur du bandage    | 10 mm                       |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                  |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau                | Polypropylène                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Rayon d'encombrement    | 48 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 96 mm                               |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm                          |

# TIGE FILETÉE

A520UJI050L51-8

EAN 4031582431872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

