INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●● |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Stylea |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 50 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 100 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 68 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,12 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Poliamīds |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ofsets | 25 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm |
| Grozāms savienojums | 106 mm |
| Kupola diametrs | 27 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass | Kniedēts |
| Protektors krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 65 mm |
| Protektora platums | 8 mm |
| Ass atveres diametrs | 0 mm |
| Rumbas garums | 0 mm |
| Korpusa platums | 8 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu |
| Stieņa diametrs | 11 mm |
| Stieņa garums | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Pasūtījuma numurs 00078022

**Produkta rasējumi**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH