

AGILA

2470UAP100R47-27-30

EAN 4031582325621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 138 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 88 mm |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm |

RACCORD

| | |
|--------------------------------|--|
| Type de raccord | Extenseur synthétique, carré |
| Fixation expansible (minimale) | 27 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 30 mm |
| Astuce | Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

AGILA

2470UAP100R47-27-30

EAN 4031582325621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

