

# PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521  
 订单号 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	90 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	67 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	810 kg
6 公里/小时的载重	675 kg
静态载重	1350 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	7.92 kg

# PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521  
订单号 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

