INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ALPHA

## 3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo | Rodízio giratório com travão total |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 400 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 155 mm |
| Largura geral | 75 mm |
| Peso geral | 1,09 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 123 mm |
| Interferência giratória | 246 mm |
| Diâmetro do dome | 75 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Branco natural |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 125 mm |
| Largura do Piso | 32 mm |
| Largura do corpo | 32 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 105 mm |
| Largura da placa | 80 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

## 3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760

Número de encomenda 00039100

**Desenhos do produto**

