

ZETA

4687UOO200P63

EAN 4031582308211  
Número de pedido 00805412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Zeta                             |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 800 kg                           |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 640 kg                           |
| Capacidad de carga estática   | 1600 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 240 mm                           |
| Ancho total                   | 96 mm                            |
| Peso total                    | 3,244 kg                         |

ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                  |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Cojinete liso              |
| Eje                                | Enroscado con tuerca       |
| Color Aro                          | Blanco natural             |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas    |
| Diámetro                           | 200 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                      |
| Anchura del cuerpo                 | 50 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                 |

SOPORTE

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color                    | Pasivado azul                              |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Radio de giro            | 161 mm                                     |
| Interferencia de giro    | 322 mm                                     |
| Diámetro del domo        | 96 mm                                      |

AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 105 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA

4687UOO200P63

EAN 4031582308211

Número de pedido 00805412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

