

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687

Numéro de commande 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                |
| Hauteur                         | 72 mm                                |
| Poids                           | 0,255 kg                             |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                          |
| Diamètre              | 50 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 19 mm                                   |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                              |

## CHAPE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape | Galbée                   |
| Pivot             | Double rangée de billes, |
| Déport            | 24 mm                    |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687

Numéro de commande 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

