

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Duratech silent

Тип Колело

Стандартен EN12532 - Транспортно оборудване

Товароносимост при 4 км/ч 200 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 400 kg

Температурен диапазон (минимален) -20 °C

Температурен диапазон (максимален) 60 °C

Общо тегло 0.55 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото Замърсяване, хибриден материал

Материал на реазбата Полиамид

Лагер Ролков лагер

Предпазители за резби Без предпазно устройство за резба

Диаметър 125 mm

Ширина на Резба 36 mm

Диаметър на отворите Ос 12 mm

Дължина на центъра 44 mm

Твърдост на Резба (D) 75 Бръснач D

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

