ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●●
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech silent
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.55 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Замърсяване, хибриден материал
Материал на реазбата	Полиамид
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 white

EAN 4031582400694

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH