

STYLEA

5920UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	68 mm
Stavební výška	42 mm
Celková hmotnost	0,1 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	27 mm
Průměr otáčení	106 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

STYLEA

5920UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

