

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Numéro de commande 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Corps de roue | Fonte |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Noir profond (similaire au RAL9005) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 75 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 90 mm |
| Largeur du corps de roue | 75 mm |
| Dureté du bandage (A) | 68 Shore A |

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 600 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 5,894 kg |

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Numéro de commande 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

