产品信息

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2160 kg
6 公里/小时的载重	1800 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	3600 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	305 mm
总宽度	140 mm
总重量	16.55 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	锌铁（透明）
偏移量	65 mm
旋转半径	195 mm
转向干涉	390 mm
Lubrication nipple	1

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 （RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
胎面硬度 （D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最大）	140 mm
上板孔直径	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9652FTP250P64 CL97


EAN 4031582314793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH