

ELASTECH

UFR125x40-Ø15

EAN 4031582337969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,43 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	15 mm
Kerékagy hossza	58 mm

