

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Puretech air
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	150 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	150 kg
总重量	1.04 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚丙烯
胎面材料	气动轮胎，块型材
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	260 mm
胎面宽度	85 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	74 mm
胎面硬度 (A)	55 岸 A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

订单号 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

