

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	61 mm
Diamètre d'encombrement	122 mm
Diamètre du dôme	70 mm

## ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	280 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	70 mm
Poids global	0.7 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Numéro de commande 00062140  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

