

## AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Rendelési szám 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	69 mm
Teljes szélesség	35 mm
Összsúly	0,088 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
Test szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	27 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	55 mm
Talplemez szélessége	55 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	44 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	44 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

# AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Rendelési szám 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

