ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	ICS
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	166 mm
Общая ширина	52 mm
Общий вес	0,77 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Цвет	Серебристо-серый (аналог RAL7001)
Диаметр купола	52 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	91 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	75 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344

Номер заказа 00030787

Чертежи изделия





Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH