

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Statique Capacité de charge	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	42,5 mm
Largeur totale	26 mm
Poids global	0,046 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	32 mm
Largeur du Bandage	14 mm
Largeur du corps	14 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Galbé
Pivot	Un Chemin de billes
Couleur	Zingué bleu
Déport	11 mm
Rayon d'encombrement	27 mm
Diamètre d'encombrement	54 mm
Diamètre du dôme	26,5 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	38 mm
Largeur de plaque	32 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	24 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	30 mm
Diamètre du trou de la plaque	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

