

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Número de encomenda 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, pesada
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	98 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	100 mm
Largura do corpo	98 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D
Tipo de rolamento	6204ZV

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	720 kg
Capacidade de carga estática	1800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,584 kg

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Número de encomenda 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

