

STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	75 mm
Largura geral	54 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	15 mm

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinza branco (RAL9002)
Offset	23 mm
Raio giratório	81 mm
Interferência giratória	162 mm
Diâmetro do dome	30 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação quadrada
Comprimento da placa	60 mm
Largura da placa	60 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	48 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	48 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

