

# ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126

Número de comanda 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Alpha stainless       |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 150 kg                |
| Inoxidable                 | ✓                     |
| Tracidad de carga estàtica | 300 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                 |
| Alçada total               | 155 mm                |
| Pes total                  | 1,08 kg               |

## RODA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Material corporal                   | Poliamida                                 |
|                                     | suau                                      |
| Material de la banda de rodadura    | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió, Segellat   |
| Eix                                 | Estirada de nou                           |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                    |
| Diametralització                    | 125 mm                                    |
| Banda de rodadura ample             | 40 mm                                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 64 Shore A                                |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Inoxidable, pesat   |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 40 mm               |
| Scio de giro         | 102,5 mm            |
| Sterferencia de giro | 205 mm              |

## FITACIÓ

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX125P30-11

EAN 4031582370126  
Número de comanda 00038473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

