

DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Objednáací číslo 00832617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Duratech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 900 kg |
| Nosnost 6 km/h | 720 kg |
| Statická Nosnost | 1800 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková hmotnost | 0,577 kg |

KOLO

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid, těžký |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 85 mm |
| Šířka Běhoun | 95 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm |
| Délka náboje | 95 mm |
| Šířka středu kola | 95 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |
| Typ ložiska | 6204 |

DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271
Objednáací číslo 00832617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

