

## AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Викиди CO2 (сфера 3)               | 0.85                                        |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 75 kg                                       |
| Електропровідність                 | Ні                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 150 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 100 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 43 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,31 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 80 mm                   |
| Поворотне з'єднання | 160 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 43 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 75 mm                           |
| Протектор               | 25 mm                           |
| Ширина тіла             | 25 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт                                                                  |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm                                                                           |
| Підказка                           | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

# AGILA

2477RJP075P30-11

EAN 4031582050424

Номер замовлення 00004327

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

