

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Integral twin                                      |
| Тип                                   | Въртящ се Колело с централно ,<br>Пълно заключване |
| Стандартен                            | EN12531 – Легло за болнични<br>заведения           |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 150 kg                                             |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 150 kg                                             |
| Електропроводим                       | Не                                                 |
| Неръждаемост                          | Не                                                 |
| Статичен Товароносимост               | 450 kg                                             |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -25 °C                                             |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 80 °C                                              |
| Обща височина                         | 175 mm                                             |
| Обща ширина                           | 75 mm                                              |
| Общо тегло                            | 1.42 kg                                            |
| Сертифициране                         | Тествано и наблюдавано от TÜV<br>Süd               |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 45 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 124 mm                |
| Интерференция при завъртане | 248 mm                |
| Диаметър на купол           | 70 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на резбата   | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело        | Сиво бяло (RAL9002)             |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                          |
| Ширина на Резба       | 15 mm                           |
| Ширина на тялото      | 15 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                           | Щифт с Отвор за ексцентрик за<br>профилни профили, къса Версия |
| Диаметър на Болт                         | 32 mm                                                          |
| Дължина на Болт                          | 51 mm                                                          |
| Позиция на резбата на Болт               | 7 mm                                                           |
| Количество отвори за монтаж на 4<br>Болт |                                                                |

Германска  
награда  
за ДизайнНаграда  
за  
Дизайн  
Red Dot

# INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6


EAN 4031582302639

Номер на поръчката 0003272000

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Германска  
награда  
за Дизайн



Награда  
за  
Дизайн  
Red Dot