INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ALPHA

3478UOJ108P62 T/G-small

EAN 4031582396812



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	132 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0,44 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	108 mm
Largeur du bandage	36 mm
Largeur du corps de roue	36 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478UOJ108P62 T/G-small


EAN 4031582396812

Numéro de commande 00002499

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH