

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Pasūtījuma numurs 00802882

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	1500 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	3000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	220 mm
Kopējais platums	189 mm
Kopējais svars	16,98 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
Ofsets	50 mm
Pagriezienu rādiuss	125 mm
Grozāms savienojums	250 mm
Lubrication nipple	1
Kupola diametrs	160 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	200 mm
Plāksnes platums	160 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	160 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Pasūtījuma numurs 00802882
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

