

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2400 kg
6 公里/小时的载重	2000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	4800 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	355 mm
总重量	17.23 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
Lubrication nipple	1

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度（最大）	140 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP300P64

EAN 4031582316346

订单号 00801481

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

