

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Número de pedido 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto | Agila stainless |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 75 kg |
| Inoxidable | ✓ |
| Capacidad de carga estática | 150 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 100 mm |
| Ancho total | 43 mm |
| Peso total | 0,323 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Anchura del cuerpo | 25 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Acero Inoxidable, mediano |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Acero Inoxidable |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Radio de giro | 81 mm |
| Interferencia de giro | 162 mm |
| | recubrimiento de láminas de zinc altamente resistente a la corrosión |
| | fundición a presión de zinc cromada |
| Diámetro del domo | 43 mm |

AJUSTE

| | |
|--|----------------|
| Tipo de ajuste | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa | 60 mm |
| Anchura de la placa | 60 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 48 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 6,3 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033
Número de pedido 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033

Número de pedido 00036682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

