

# ALPHA

3477UFR125P30-13

EAN 4031582305906

Numero d'ordine 00004859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale     |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 150 kg                              |
| Portata statica                     | 300 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 155 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 75 mm                               |
| Peso complessivo                    | 1,16 kg                             |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
|                             | morbido  |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                             |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                       |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 125 mm   |
| Larghezza battistrada       | 40 mm  |
| Larghezza corpo             | 40 mm  |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Passivato blu               |
| Disassamento              | 40 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 123 mm                      |
| Ingombro di piroettamento | 246 mm                      |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm                       |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# ALPHA

3477UFR125P30-13

EAN 4031582305906

Numero d'ordine 00004859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

