

MAXTECH

PNR400x90-Ø10x129 geel

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tread hardness | zacht |
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Geschuimd |
| Lagering | Rollager |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 400 mm |
| Breedte Loopvlak | 90 mm |
| Diameter Asgat | 10 mm |
| Naaf lengte | 129 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 55 Shore A |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|--------------------------|---------|
| Productnaam | Maxtech |
| Type | Wiel |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 145 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 290 kg |
| Totaal gewicht | 3 kg |

MAXTECH

PNR400x90-Ø10x129 geel

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

