

SOCKET

R40-18x18 / 11

EAN 4031582090178

Numéro de commande 00000044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Diamètre du trou central	18 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids	0.01 kg

SOCKET

R40-18x18 / 11


EAN 4031582090178

Numéro de commande 00009044

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36