

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Rendelési szám 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	960 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	800 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	9,8 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
	puha
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	30 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	85 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Rendelési szám 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

