



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ


Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	300 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	40 mm
Lungime butuc	120 mm
Lățimea corpului	100 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	3120 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	2600 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	5200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	18,81 kg




NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numărul de comandă 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.