

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea light
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	68 mm
Teljes szélesség	46 mm
Összsúly	0,08 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	65 mm
Futófelület szélessége	13,9 mm

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Körbeforgás	56 mm
Körbeforgás	112 mm
Kúpola átmérője	23 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsárfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

LINEA LIGHT

5920POH065L51-10

EAN 4031582404029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

