


OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron flex
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	900 kg
Товароносимост при 6 км/ч	600 kg
Статичен Товароносимост	1800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	272 mm
Общо тегло	11 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Ultratech полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Специална функция
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Изместване	100 mm
Радиус на завъртане	200 mm
Интерференция при завъртане	400 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	140 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	13 mm
Диаметър на отворите Болт	105 mm