

AGILA

2471DIK150P50

EAN 4031582301335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	185 mm
Pes total	1,55 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	36 mm
Sterferencia de giro	262 mm

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles cònic
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	56 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

AGILA

2471DIK150P50

EAN 4031582301335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

