

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech heat
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	75 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	150 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	200 °C

ARO

Material del cuerpo	Tejidos sintéticos termoplásticos, Resistente al calor
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	25 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	31 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

