

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Номер замовлення 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Glide
Тип корпусу	Індивідуальне рішення
Обвантажопідйомність 3 км/год	30 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	33 mm
Загальна ширина	50 mm
Загальна вага	0,055 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Ви́ла Форма	Прямий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка	38 mm
Діаметр кола	50 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Номер замовлення 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

