

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Compacta                          |
| Type de boîtier                 | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 15 kg                             |
| Statique Capacité de charge     | 30 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 13,5 mm                           |
| Largeur totale                  | 19 mm                             |
| Poids global                    | 0,008 kg                          |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                        |
| Bandage               | Identique au corps de Roue       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Couleur Roue          | Noir graphite (RAL9011)          |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 14 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 14 mm                            |
| Largeur du corps      | 14 mm                            |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D                       |

## CHAPE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Matériau         | Tôle d'acier, légère |
| Forme Chape      | Droit                |
| Couleur          | Zingué bleu          |
| Diamètre du dôme | 19 mm                |

## RACCORD

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Type de raccord                       | Plaque ronde |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 20 mm        |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 20 mm        |
| Diamètre du trou de la plaque         | 2,5 mm       |

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

