

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	15 kg
Statique Capacité de charge	30 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	13,5 mm
Largeur totale	19 mm
Poids global	0,008 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	14 mm
Largeur du Bandage	14 mm
Largeur du corps	14 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme Chape	Droit
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	19 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque ronde
Longueur du trou de plaque (maximale)	20 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	20 mm
Diamètre du trou de la plaque	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

