ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	1,43 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Колір	Нержавіюча сталь

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8478UOO160P63

EAN 4031582313413

Номер замовлення 00035545

Креслення продукту





