

# AGILA

2471DIK100P50

EAN 4031582301298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Agila                           |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                           |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 160 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                           |
| Celková výška               | 135 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,06 kg                         |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 43,5 mm                |
| Poloměr otáčení  | 131 mm                 |
| Průměr otáčení   | 262 mm                 |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Ocelový plech            |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Kuželové ložisko         |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém    |
| Průměr             | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdość Běhoun (A) | 80 krůček A              |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 77 mm                |
| Šířka plotny                    | 67 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 56 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 61,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 46,5 mm              |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 51,5 mm              |
| Průměr otvoru plotny            | 8,5 mm               |

## Product Drawings

