

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319880

Pasūtījuma numurs 00830809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Ass atveres diametrs | 25 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Novatech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnēsība pie 4 km/h | 500 kg |
| Kravnēsība pie 6 km/h | 400 kg |
| Statiskā kravnēsība | 1000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais svars | 0,776 kg |

NOVATECH

ITP 125X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319880

Pasūtījuma numurs 00830809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

